

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D MASTER LEDspot PAR



MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger - der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Our Eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen, og skaper større fordeler for den verden vi lever i.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



Energi

- Kan dimmes: Ja
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A+
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 83,16 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 9,5 W



Sirkulær

- Nominell levetid (nom.): 25000 h



Emballasje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,448 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg



Stoffer

- I samsvar med EU RoHS: Ja



Vekt og materialer

- Nettovekt (stykk): 0,230 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.