



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	E27 [E27]		820 lm
Durée de vie nominale	25 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	25 000	Fréquence linéaire	50 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	9,5 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	48 mA
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Puissance équivalente	75 W
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	820 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Intensité lumineuse (nom.)	3 500 cd	Facteur de puissance (fraction)	0,85
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	92,63 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Cohérence des couleurs	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR30S [PAR 3,75 pouces/95 mm court]
-------------------	--------------------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
-------------------------------	--



Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Code EOC	871869671384600
Code de commande	71384600
Code 12NC	929001323002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713846
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713853

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

