

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens


Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	E27 [E27]		9.5 W
Nominale levensduur (nom.)	25000 h	Lampstroom (nom.)	48 mA
Technisch type	9.5-75W	Overeenkomstig vermogen	75 W
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
		Power Factor (nom.)	0.85
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Dimbaar	Ja
Bundelhoek (nom.)	25 °		
Lichtstroom (nom.)	820 lm	Goedkeuring en Toepassing	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	820 lm	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Lichtsterkte (nom.)	3500 cd	Geschikt voor accentverlichting	Yes
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Energieverbruik kWh/1000 uur	10 kWh
Opgegeven bundelbreedte	25 °		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Productgegevens	
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	92,63 lm/W	Volledige productcode	871869671384600
Kleurconsistentie	<6	Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Kleurweergave-index (nom.)	80	EAN/UPC - Product	8718696713846
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Bestelcode	71384600
Lichtstroom in conus van 90°	820 lm		
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 Hz		

MASTER LEDspot PAR

Local Code	DSCL75WD840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001323002

Netto gewicht (per stuk)	0,230 kg
--------------------------	----------


Maatschets




PAR30s 220-240V 9-75W 4000K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


Fotometrische gegevens



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D





MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

