



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.


### Catalog de date

| Informații generale                    |                    |                                                                                                  |        |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Baza elementului de fixare             | E27 [E27]          | Consistență culori                                                                               | <6     |
| Durată de viață nominală               | 25.000 ore         | Indice de redare a culorilor (IRC)                                                               | 80     |
| Ciclu de comutare                      | 25.000             | Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %   |
| Lighting Technology                    | LED                | Flux luminos în con de 90° (nominal)                                                             | 820 lm |
| În conformitate cu RoHS                | Da                 |                                                                                                  |        |
| Date tehnice lumină                    |                    | Funcționare și sistem electric                                                                   |        |
| Cod culoare                            | 840 [CCT of 4000K] | Frecvență linie                                                                                  | 50 Hz  |
| Unghi de distribuție luminoasă (nom.)  | 25 °               | Frecvență de intrare                                                                             | 50 Hz  |
| Flux luminos                           | 820 lm             | Consum de curent                                                                                 | 9,5 W  |
| Intensitate luminoasă (nom.)           | 3.500 cd           | Curent lampă (nom.)                                                                              | 48 mA  |
| Denumirea culorii                      | Alb rece (CW)      | Echivalent putere                                                                                | 75 W   |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000 K             | Timp de pornire (nom.)                                                                           | 0,5 s  |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 92,63 lm/W         | Timp de încălzire până la 60% lumină                                                             | 0,5 s  |


# MASTER LEDspot PAR

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Factor de putere (fracție)                                   | 0.85                                |
| Tensiune (nom.)                                              | 220-240 V                           |
| <b>Temperatură</b>                                           |                                     |
| Maximum T-case (nom.)                                        | 80 °C                               |
| <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |                                     |
| Cu reglarea intensității luminoase                           | Da                                  |
| <b>Sistem mecanic și carcasă</b>                             |                                     |
| Formă bec                                                    | PAR30S [PAR 3,75 inch/95 mm, scurt] |
| <b>Aprobare și aplicație</b>                                 |                                     |
| Adecvat pentru iluminat de accent                            | Da                                  |
| Consum de energie kWh/1000 h                                 | 10 kWh                              |
| EyeComfort                                                   | Da                                  |

## Cote



## Date fotometrice




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

## Date despre produs

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Nume comandă produs                  | MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D |
| Numele complet al produsului         | MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D |
| Full EOC                             | 871869671384600                          |
| Cod de comandă                       | 71384600                                 |
| Număr material (12NC)                | 929001323002                             |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                        |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718696713846                            |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 6                                        |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718696713853                            |


| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D | 95 mm | 86 mm |



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

