

PHILIPS

Lighting



# MASTER LEDspot PAR 聚光燈

## MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D

屬於新一代的 PAR 燈管，結構堅固，可發出暖白光束，非常適合餐旅服務業的一般照明和重點照明，尤其適合燈光永久開啟的公共區域，例如大廳、走廊和樓梯間。MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 與現有設備相容，具 E27 燈座，專為改裝而設計，可替換原有 75 W 鹵素燈，為您省下大量能源，將維護成本減到最少，同時不影響亮度。PAR 38 燈管的 IP44 等級戶外版，是目前市售 PAR38 白熾戶外燈的少數節能替代產品之一。

### 产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27 [E27]
標稱使用壽命	25,000 h
切換週期	25,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
色碼	927
光束角 (Nom)	25°
光通量	630 lm
光強 (標稱)	3,000 cd
色彩名稱	暖白光 (WW)
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	66.32 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	90
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %

運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	9 W
燈具電流 (標稱)	48 mA
相等瓦數	70 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱攪時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.85
電壓 (標稱)	220-240 V

溫度	
T 盒上限 (正常情況)	80 °C

控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡形狀	PAR30S [PAR 3.75 inch/95mm (短型)]

## MASTER LEDspot PAR 聚光燈


認證與應用	
適合補強燈	是
能源消耗 kWh/1000 h	9 kWh

產品資料	
下訂產品名稱	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D
完整產品名稱	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D
完整產品代碼	871869671412600

訂單代碼	929001323108
材質 Nr. (12NC)	929001323108
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/乘例	8718696714126
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8718696714133

### 二维绘图



Product	D	C
MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

