



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	30000X
Type technique	1.9-25W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	204 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	204 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,37 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

Caractéristiques électriques	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	1.9 W
Courant lampe (nom.)	18 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

CorePro LEDcapsule MV

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869671392100
Désignation Produit	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Code barre produit (EAN)	8718696713921
Code de commande	71392100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001323802
Poids net (pièce)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Données photométriques




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

