



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	G9 [G9]	Consumo energetico	1,9 W
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	18 mA
Ciclo di commutazione on/off	30.000	Potenza equivalente	25 W
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Conformità a RoHS EU	Si	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,4
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso	204 lm	Temperatura	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Temperatura del colore correlata	2700 K	Controlli e dimmerazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107,37 lm/W	Dimmerabile	No
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Forma lampadina	Altro
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 Hz		
Frequenza di ingresso	50 Hz		

# CorePro LEDcapsule MV

## Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 2 kWh

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Nome completo prodotto CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Full EOC 871869671392100

Codice d'ordine 71392100

Codice materiale (12NC) 929001323802

Codice locale COREG925827


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696713921

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 12


EAN/UPC - Case 8718696713938

## Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

## Fotometrie




General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

## Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

