



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	65 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B38

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
---------------------	---

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamt-Produktcode	871869670299400
Bestellcode	70299400
Material-Nr. (12NC)	929001325102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696702994
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696703007


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38
FR

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

