



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


General Information			
Baza elementului de fixare	E27 [ E27]	Curent lampă (nom.)	65 mA
Marcaj RoHS	RoHS mark	Echivalent putere	60 W
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Tip tehnic	7-60W	Factor de putere (nom.)	0.5
		Tensiune (nom.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Cod culoare	827 [ CCT de 2700 K]	Cutie T maximum (nom.)	90 °C
Flux luminos (nom.)	806 lm		
Flux luminos (nominal) (nom.)	806 lm	Controls and Dimming	
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W	Mechanical and Housing	
Consistență culori	<6	Finisaj bec	Mat (FR)
Indice de redare a culorii (nom.)	80		
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Approval and Application	
		Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
		Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Operating and Electrical		Product Data	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Cod complet produs	871869670303800
Putere consumată (W) (Nom)	7 W		

# CorePro LEDcandle

Nume comandă produs	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
EAN/UPC - Produs	8718696703038
Cod de comandă	70303800
Numărător - Cantitate per pachet	1

Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001325302
Greutate netă (bucată)	0,072 kg



## Cote



Candle 230V 8-60W 806lm 2700K E27 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm

## Date fotometrice



LEDbulb 60W E14 827 FR P48

LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

## CorePro LEDcandle

### Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

