



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto


Informações gerais		Tempo de arranque (Nom.)	
Casquilho	E14 [ E14]		0,5 s
Marca RoHS	ROHS	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Fator de potência (Nom.)	0,5
Ciclo de comutação	50000X	Tensão (Nom.)	220-240 V
Tipo técnico	7-60W		
Dados técnicos de luminosidade		Temperatura	
Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]	T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Fluxo luminoso (Nom.)	830 lm		
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	830 lm	Controles e regulação	
Designação da cor	Cool White (CW)	Regulável	false
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	118,00 lm/W	Dados mecânicos e de revestimento	
Consistência da cor	<6	Acabamento da lâmpada	Frosted (FR)
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Aprovação e aplicação	
		Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
		Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Dados elétricos e de funcionamento		Dados do produto	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Código do produto completo	871869670305200
Power (Rated) (Nom)	7 W	Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Corrente de lâmpada (Nom.)	65 mA	EAN/UPC – Produto	8718696703052
Potência equivalente	60 W		

# CorePro LEDcandle

Código de encomenda	70305200
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001325402

Peso líquido (Peça)	0,063 kg
---------------------	----------



## Desenho dimensional



Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

## Dados fotométricos



LEDbulb 60W E14 840 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 840 FR B38

# CorePro LEDcandle

## Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

