



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	830 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	65 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P48 [P 48 mm]

CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48
	FR
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48
	FR



Full EOC	871869670307600
Kod zamówienia	70307600
Materiał Nr (12NC)	929001325502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696703076
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696703083

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

