



CorePro Vela LED

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

| Informações gerais | | Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | |
|---|----------------------------|--|--|
| Casquilho | E27 [E27] | | 0.5 s |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim | Fator de potência (Nom.) | 0.5 |
| Vida útil nominal (Nom.) | 15000 h | Tensão (Nom.) | 220-240 V |
| Ciclo de comutação | 50000X | | |
| Tipo técnico | 7-60W | | |
| Dados técnicos de luminosidade | | | |
| Código da cor | 840 [CCT de 4000 K (841)] | Temperatura | |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 830 lm | T-máxima na caixa (Nom) | 90 °C |
| Designação da cor | Cool White (CW) | | |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 4000 K | Controles e regulação | |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 118,00 lm/W | Regulável | false |
| Consistência da cor | <6 | | |
| Índice de restituição cromática (Nom.) | 80 | Dados mecânicos e de revestimento | |
| Llmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % | Acabamento da lâmpada | Fosco |
| Dados elétricos e de funcionamento | | | |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz | Aprovação e aplicação | |
| Power (Rated) (Nom) | 7 W | Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A++ |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 65 mA | Consumo de energia kWh/1000 h | 7 kWh |
| Potência equivalente | 60 W | | |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s | Dados do produto | |
| | | Código do produto completo | 871869670309000 |
| | | Nome de produto da encomenda | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR |
| | | EAN/UPC – Produto | 8718696703090 |
| | | Código de encomenda | 70309000 |

CorePro Vela LED

| | |
|---|--------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| N.º material (12NC) | 929001325602 |

| | |
|---------------------|----------|
| Peso líquido (Peça) | 0,072 kg |
|---------------------|----------|



Desenho dimensional

D

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 48 mm | 93 mm |


Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E27 ND FR

Dados fotométricos



LEDbulb 60W E14 840 FR P48



LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 840 FR B38

CorePro Vela LED

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

