



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G53 [G53]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	55,33 lm/W
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h	Konzistence barev	<3
Cyklus přepínání	50 000x	Index barevného podání (jmen.)	90
Technický typ	15-75W	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	830 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]	Vstupní frekvence	- Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °	Power (Rated) (Nom)	15 W
Světelný tok (jmen.)	830 lm	Proud zdroje (jmen.)	1800 mA
Svítivost (jmen.)	4100 cd	Ekvivalentní příkon	75 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		

MASTER LEDspot LV AR111

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	74 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671834600
Objednací název produktu	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D
EAN/UPC – výrobek	8718696718346
Objednací kód	71834600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001329702
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy




AR111 12V 15W-75W 890lm 24D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Fotometrické údaje




MASTER LEDspotLV 75W G53 940 24D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrické údaje




MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 24D

Životnost



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

