



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnya révén a Master LEDspot LV AR111 most már a legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban, például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek, és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és 100 W-os AR111 halogén spotlámpáékval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosítanak.

Termék adatok


Általános információ		Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	
Fejlesztés - foglalat	G53 [G53]	Szinkonzisztencia	<3
Névleges élettartam	40 000 h	Színvisszaadási index (CRI)	90
Kapcsolási ciklus	50 000	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Lighting Technology	LED	Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	830 lm
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Működtetés és elektronika	
Technikai adatok		Hálózati frekvencia	- Hz
Színkód	940 [CCT of 4000K]	Bemeneti frekvencia	- Hz
Sugárzási szög (névleges)	24 fok	Teljesítményfelvétel	15 W
Fényáram	830 lm	Fényforrás árama (névleges)	1 800 mA
Fényerősség (névleges)	4 100 cd	Teljesítmény-egyenérték	75 W
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K		

MASTER LEDspot LV AR111

Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	12 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	74 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	AR111
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	17 kWh


EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D
Teljes terméknev	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D
Full EOC	871869671834600
Rendelési kód	71834600
Cikkszám (12NC)	929001329702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696718346
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696718353

Méretezett rajza




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Fotometriai adatok



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D





Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

