



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [ G53]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	15-75W

Ljusteknik	
Färgkod	940 [ CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde (nom)	830 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	830 lm
Ljusstyrka (nom)	4100 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Nom. spridningsvinkel	24 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	55,33 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	830 lm


Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampström (nom)	1800 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	12 V

# MASTER LEDspot LV AR111

Temperatur	
T-Case max. (nom)	74 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869671834600

Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D
EAN/UPC – Produkt	8718696718346
Beställningsnummer	71834600
E-nummer	8292778
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001329702
Nettovikt (stycke)	0,160 kg


## Måttskiss




AR111 12V 15W-75W 890lm 24D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

## Fotometriska data




MASTER LEDspotLV 75W G53 940 24D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940

# MASTER LEDspot LV AR111

## Fotometriska data



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 24D

## Livslängd



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

