



Lâmpadas LED clássica

CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	20000X
Tipo técnico	5.5-40W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	470 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	A60 [A 60 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

Lâmpadas LED clássica

Dados do produto

Código do produto completo	871869670940500
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827
	CL
EAN/UPC – Produto	8718696709405
Código de encomenda	70940500


Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10

Material SAP 929001331002

Peso líquido SAP (Peça) 0,030 kg


Desenho dimensional




Bulb A60 230V4.5-40W 470lm 2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm


Dados fotométricos



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K





LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

Lâmpadas LED clássica

Vida útil



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

