

PHILIPS

Eco passport

Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.



Our Eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



Energie

- **Regulovatelné:** Ano
- **Štítek energetické účinnosti (EEL):** A++
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 92,59 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 2.7 W



Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 15000 h



Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,242 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,010 kg



Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost (kus):** 0,014 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.