



# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E14 [E14]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Consumo energetico	5 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	38 mA
Conformità a RoHS EU	SI	Potenza equivalente	40 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	470 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,7
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W	Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Nome completo prodotto	Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Full EOC	871869670982500
Codice d'ordine	70982500
Codice materiale (12NC)	929001332102
Codice locale	PHILEDKAN40E14D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696709825
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696709832

## Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm

## Fotometrie



General Uniform Lighting


CELUX Photonics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 11

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

## Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

