



Velas e lustres LED de filamento clássicos

Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.


Dados do produto

Informações gerais			
Casquilho	E14 [E14]	Consumo de Energia	5 W
Vida útil nominal	15.000 h	Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Ciclo de comutação	20.000	Potência equivalente	40 W
Tecnologia de iluminação	LED	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Caraterísticas técnicas da luz		Fator de potência (Fração)	0.7
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Tensão (Nom.)	220-240 V
Fluxo Luminoso	470 lm	Temperatura	
Designação da cor	Branco quente (WW)	T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Controlos e regulação	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W	Regulável	Sim
Consistência da cor	<6	Características mecânicas e compartimento	
Color rendering index (CRI)	80	Acabamento da lâmpada	Transparente
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Aprovação e aplicação	
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

Velas e lustres LED de filamento clássicos

EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Nome do produto completo	Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Código do produto completo	871869670982500
Código de encomenda	70982500


Desenho dimensional




N.º material (12NC)	929001332102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696709825
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696709832

Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

