

PHILIPS

Eco passport

CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.



Our Eco passport



Energy

- Regulável: true
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A++
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 92,59 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 2.7 W



Circularity

- Vida útil nominal (Nom.): 15000 h



Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,304 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,016 kg



Substances

- EU RoHS compliant: No



Weight & Materials

- Peso líquido (Peça): 0,014 kg

Energy efficiency ranking / External awards

