



Velas e lustres LED de filamento clássicos

CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	20000X
Tipo técnico	2.7-25W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	250 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	92,59 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	12 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	40 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh


Velas e lustres LED de filamento clássicos

Dados do produto

Código do produto completo	871869670986300
Nome de produto da encomenda	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL
EAN/UPC – Produto	8718696709863
Código de encomenda	70986300

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001332302
Peso líquido (Peça)	0,014 kg



Desenho dimensional




Candle P45 230V 3-25W250lm 2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Dados fotométricos





LEDbulb 25W E14 827 CL P45



LEDbulb 25W E14 827 CL B35

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Vida útil



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

