



# Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

## CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

De klassiska LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor för ljusstakar och kristallkronor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [ E14]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Teknisk typ	2.7-25W

Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	250 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92,59 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Lampström (nom)	12 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	40 °C


Styrenheter och dimming	
Dimbara	Ja

## Klassisk glödråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar (CL)
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670986300

Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696709863
Beställningsnummer	70986300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001332302
Nettovikt (stycke)	0,014 kg



### Måttskiss



Candle P45 230V 3-25W250lm 2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm


### Fotometriska data



LEDbulb 25W E14 827 CL P45


# Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

## Fotometriska data




LEDbulb 25W E14 827 CL B35

## Livslängd



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

