



# Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

## Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	E27 [ E27]		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		
Cycle d'allumage	20000X		
Type technique	2.7-25W		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Puissance (valeur nominale)	2.7 W
Flux lumineux (nominal) (nom.)	250 lm	Courant lampe (nom.)	12 mA
Couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	25 W
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92,59 lm/W	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Facteur de puissance (nom.)	0.7
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Tension (nom.)	220-240 V
		Températures	
		Température maximum du boîtier (nom.)	40 °C

## Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

### Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

### Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

### Normes et recommandations

Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

### Données logistiques

Code de produit complet	871869670988700
-------------------------	-----------------

### Désignation Produit

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27  
827 CL

### Code barre produit (EAN)

8718696709887

### Code de commande

70988700

### Unité d'emballage

1

### Conditionnement par carton

10


### Code industriel (12NC)

929001332402

### Poids net (pièce)

0,014 kg

## Schéma dimensionnel



Candle P45 230V 3-25W250lm 2700K D Clear

### Product

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


### D

45 mm


### C

80 mm

## Données photométriques




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 25W E27 827 CL P45


## Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

### Données photométriques




LEDbulb 25W E14 827 CL B35

### Durée de vie



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

