



Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

De klassiska LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor för ljusstakar och kristallkronor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Teknisk typ	2.7-25W

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92,59 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lampström (nom)	12 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	40 °C


Styrenheter och dimming	
Dimbara	Ja

Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670988700
Beställningsproduktnamn	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL
	CL

EAN/UPC – Produkt	8718696709887
Beställningsnummer	70988700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001332402
Nettovikt (stycke)	0,014 kg


Måttskiss




Candle P45 230V 3-25W250lm 2700K D Clear

Product	D	C
Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometriska data




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 25W E27 827 CL P45


Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Fotometriska data




LEDbulb 25W E14 827 CL B35

Livslängd



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

