



# Velas e lustres LED de filamento clássicos

## Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [ E27]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	20000X
Tipo técnico	5-40W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	470 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	P45 [ P 45 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh

# Velas e lustres LED de filamento clássicos

## Dados do produto

Código do produto completo	871869670992400
Nome de produto da encomenda	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL
EAN/UPC – Produto	8718696709924
Código de encomenda	70992400


Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10

Material SAP 929001332602

Peso líquido SAP (Peça) 0,014 kg


## Desenho dimensional




Candle P45 4.5-40W 470lm 2700K D Clear

Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm


## Dados fotométricos



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K





LEDbulb 40W E27 827 CL P45



LEDbulb 40W E14 827 CL B35

## Velas e lustres LED de filamento clássicos

### Vida útil



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

