



Velas e lustres LED de filamento clássicos

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	P45 [P 45 mm]


Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh

Velas e lustres LED de filamento clássicos

EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL
Nome do produto completo	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL
Código do produto completo	871869670992400
Código de encomenda	70992400



N.º material (12NC)	929001332602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696709924
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696709931

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

