



Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27 [E27]	Restlichtstrom am Ende der	80
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20'000	Betrieb und Elektrik	
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	7.5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	36 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	48 W
Lichtstrom	610 lm	Startzeit (Nom)	0.5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Nennlichtausbeute (nom.)	81.33 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4



Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4
Gesamt-Produktcode	871869670926900
Bestellcode	70926900
Material-Nr. (12NC)	929001333501
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709269
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696709276

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4


Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

