Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	822-827 [tunable warm white]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,75 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8 W
Corrente lampada (Nom)	41 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	ST64

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Sì

Codice locale	PHILEDST6460DT
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696709764
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696709771

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Full EOC	871869670976400
Codice d'ordine	70976400
Codice materiale (12NC)	929001334002

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.