

PHILIPS

Lighting

MASTER tubo LED Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8

El nuevo Philips MASTER LEDtube Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus productos de iluminación. El motivo es que ya no es necesario adaptar la tecnología del driver: un diseño único permite instalar directamente el Philips MASTER LEDtube Universal T8 en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o conectadas a la corriente principal. Es tan fácil de usar que ya no necesitará tener dos tipos de tubos en el almacén. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, Philips MASTER LEDtube Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

Datos del producto

Información general		Temperatura	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Vida útil nominal (nom.)	60000 h	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Ciclo de conmutación	50000X	Factor de potencia (nom.)	0.9
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	220-240 V
Código de color	830 [CCT de 3000 K]	Temperatura	
Flujo lumínico (nom.)	2300 lm	T ambiente (máx.)	45 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	T ambiente (mín.)	-20 °C
Consistencia del color	<6	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Operativos y eléctricos		Controles y regulación	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Regulable	No
Power (Rated) (Nom)	16 W		

MASTER tubo LED Universal T8

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto 1200 mm

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++
 Producto de ahorro de energía Sí
 Certificados disponibles Conformidad con RoHS Marca CE
 Certificado KEMA Keur
 Consumo energético kWh/1000 h 16 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869672853600

Nombre de producto del pedido	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8
EAN/UPC - Producto	8718696728536
Código de pedido	72853600
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001336002
Peso neto (pieza)	0,270 kg


Plano de dimensiones




TLED 16.5W-36W 2500lm 160D 3000K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

Datos fotométricos




LEDtube 1200mm 16W G13 830 2300lm



LEDtube 1200mm 16W G13 830 2300lm


MASTER tubo LED Universal T8

Datos fotométricos




LEDtube 1200mm 16W G13

Vida útil



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

