



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enklare. Du behöver inte längre matcha driftdonstekniken – den unika utformningen gör att Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 passar direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska eller HF-elektroniska driftdon, eller elnätsanslutning. Den är så enkel att hantera och det krävs inte längre två olika lysrör i reserv! Helt säker, pålitlig och enkel att installera – Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 är ett perfekt alternativ till konventionella lysrör för att maximera värdet över livslängden genom stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	2 300 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	143,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	83


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	16 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

MASTER Value LEDtube Universal T8

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 200 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8
Fullständigt produktnamn	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8
Full EOC	871869672853600
Beställningsnummer	72853600
Materialnummer (12NC)	929001336002
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696728536
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696728543

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

