



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8

Uusi Philips MASTER LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistusprojektia. Valaistus ei perustu enää virtalähdetekniikkaan, vaan Philips MASTER LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia valoputkia! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	2500 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	–20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	–40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube Universal T8


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670537700

Mittapiirros



TLED 16.5W-36W 2500lm 160D 4000K ND


Valonjakotiedot



LEDtube 1200mm 16W G13 840 2500lm

Tilaustuotteen nimi	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8
EAN/UPC – tuote	8718696705377
Tilauskoodi	70537700
Sähkönumero	4721572
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001336102
Nettopaino (kappale)	0,270 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm



LEDtube 1200mm 16W G13 840 2500lm


MASTER LEDtube Universal T8

Valonjakotiedot




LEDtube 1200mm 16W G13

Käyttöikä



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

