



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8

De nieuwe MASTER LEDtube Universal T8 van Philips maakt uw verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat u de drivertechnologie niet meer hoeft af te stemmen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en u hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard tl-buizen als u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.


Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		16 W
Nominale levensduur (nom.)	60000 h	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Schakelcyclus	50.000X	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Power Factor (nom.)	0,9
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom (nom.)	2500 lm	Temperatuur	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-omgeving (max.)	45 °C
Kleurconsistentie	<6	T-omgeving (min.)	-20 °C
Kleurweergave-index (nom.)	83	T-opslag (max.)	65 °C
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	T-opslag (min.)	-40 °C
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		


MASTER LEDtube Universal T8

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	1200 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	16 kWh

Maatschets




Fotometrische gegevens




Productgegevens	
Volledige productcode	871869670537700
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8
EAN/UPC - Product	8718696705377
Bestelcode	70537700
Local Code	MTEMUN12016W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001336102
Netto gewicht (per stuk)	0,270 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm




MASTER LEDtube Universal T8

Fotometrische gegevens




LEDtube 1200mm 16W G13

Levensduur



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

