

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8 MASTER LEDtube Universal T8

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Et unikt design gør det muligt at montere Philips MASTER LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips MASTER LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.



### Our eco passport

Signify viser vejen til en lysere fremtid og en bedre verden for alle. Vores designproces bygger på innovation, der skal reducere den miljømæssige påvirkning og gøre en forskel for den verden, vi lever i.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.




### Energi-

- Dæmpbar: Nej
- Energimærket (EEL): A++
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 156,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



### Cirkulær

- Nominel levetid (nom.): 60000 h




### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,910 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



### Stoffer

- Opfylder kravene i EU RoHS: Ja



### Vægt og materialer

- Nettovægt (stykke): 0,270 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.