



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8

Οι νέοι Philips MASTER LEDtube Universal T8 φέρνουν την ευκολία και την απλότητα στο έργο σας. Η μοναδική τους σχεδίαση σας επιτρέπει να τους τοποθετείτε απευθείας σε φωτιστικά που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ, ηλεκτρονικά μπάλαστ HF ή σύνδεση στην παροχή δικτύου. Η λειτουργία τους είναι τόσο απλή και δεν χρειάζεται πια να διατηρείτε απόθεμα διαφορετικών τύπων λαμπτήρων!. Απολύτως ασφαλείς, αξιόπιστοι και εύκολοι στην εγκατάσταση, οι Philips MASTER LEDtube Universal T8 είναι η ιδανική εναλλακτική λύση αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού, με μεγάλη διάρκεια ζωής με υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Συνάφεια χρωμάτων	<6
Ονομαστική διάρκεια ζωής	60.000 h	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	83
Κύκλος λειτουργίας	50.000	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Lighting Technology	LED	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Line Frequency	50 to 60 Hz
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]	Κατανάλωση ενέργειας	24 W
Γωνία δέσμης (ονομ.)	160 μοίρα(ες)	Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Φωτεινή ροή	3.400 lm	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K	Τάση (ονομ.)	220-240 V

MASTER Value LEDtube Universal T8

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	45 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Μήκος προϊόντος	1.500 mm
Έγκριση και Εφαρμογή	
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Ναι
Σημάνσεις εγκρίσεων	Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS TUV Σήμανση CE Πιστοποιητικό KEMA Keur
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	24 kWh



Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8
Πλήρες όνομα προϊόντος	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8
Full EOC	871869672851200
Κωδικός παραγωγέας	72851200
Αρ. υλικού (12NC)	929001336302
Τοπικός κωδικός	MLDTU24/1583UN
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696728512
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696728529

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

