



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8

El nuevo Philips MASTER LEDtube Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus productos de iluminación. El motivo es que ya no es necesario adaptar la tecnología del driver: un diseño único permite instalar directamente el Philips MASTER LEDtube Universal T8 en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o conectadas a la corriente principal. Es tan fácil de usar que ya no necesitará tener dos tipos de tubos en el almacén. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, Philips MASTER LEDtube Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Aplicación principal	Industrias	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal (nom.)	60000 h	Power (Rated) (Nom)	24 W
Ciclo de conmutación	50000X	Corriente de lámpara (nom.)	110 mA
Datos técnicos de la luz		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	830 [CCT de 3000 K]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nom.)	3400 lm	Factor de potencia (nom.)	0.9
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3400 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Temperatura	
Consistencia del color	<6	T ambiente (máx.)	45 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83		

MASTER LEDtube Universal T8

T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	1500 mm
----------------------	---------

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur

Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh
-------------------------------	--------

Datos de producto

Código de producto completo	871869672851200
Nombre de producto del pedido	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8
EAN/UPC - Producto	8718696728512
Código de pedido	72851200
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001336302
Peso neto (pieza)	0,450 kg


Plano de dimensiones



TLED 24.5W-58W 3700lm 160D 3000K ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos



General Catalog Lighting
1 x 1500 mm 24W 830 3400lm
Page 17


LEDtube 1500mm 24W G13 830 3400lm



LEDtube 1500mm 24W G13 830 3400lm


MASTER LEDtube Universal T8

Datos fotométricos




LEDtube 1200mm 16W G13

Vida útil



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

