



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enklare. Du behöver inte längre matcha driftdonstekniken – den unika utformningen gör att Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 passar direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska eller HF-elektroniska driftdon, eller elnätsanslutning. Den är så enkel att hantera och det krävs inte längre två olika lysrör i reserv! Helt säker, pålitlig och enkel att installera – Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 är ett perfekt alternativ till konventionella lysrör för att maximera värdet över livslängden genom stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.


Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Sockel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Färgåtergivningsindex	<6
Nominell livslängd	60 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	83
Driftcykel	50 000		70 %
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
		Ingångsfrekvens	50–60 Hz
		Effektförbrukning	24 W
		Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0.9
		Spänning (nom)	220–240 V
		Temperatur	
		Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Ljusteknik			
Färgkod	830 [CCT of 3000K]		
Spridningsvinkel (nom)	160 °		
Ljusflöde	3 400 lm		
Färgbeteckning	Vit (WH)		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	141,00 lm/W		


MASTER Value LEDtube Universal T8

T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 500 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh

Måttskiss




Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8
Fullständigt produktnamn	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8
Full EOC	871869672851200
Beställningsnummer	72851200
Materialnummer (12NC)	929001336302
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696728512
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696728529


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8

