



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubic. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Patice krytky	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	154,00 lm/W
Nominální životnost	60 000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus zapnutí	50 000	Index podání barev (CRI)	83
Lighting Technology	LED	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Provozní a elektrické	
Světelně technické		Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 stupňů	Spotřeba energie	24 W
Světelný tok	3 700 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
		Účinnost (zlomek)	0.9

MASTER Value LEDtube Universal T8

Napětí (jmen.)	220–240 V
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	–20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1 500 mm
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur



Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8
Celý název výrobku	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8
Full EOC	871869670533900
Objednací kód	70533900
Číslo materiálu (12NC)	929001336402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696705339
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696705346

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

