



MASTER tubo LED Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8

El nuevo Philips MASTER LEDtube Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus productos de iluminación. El motivo es que ya no es necesario adaptar la tecnología del driver: un diseño único permite instalar directamente el Philips MASTER LEDtube Universal T8 en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o conectadas a la corriente principal. Es tan fácil de usar que ya no necesitará tener dos tipos de tubos en el almacén. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, Philips MASTER LEDtube Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal (nom.)	60000 h	Power (Rated) (Nom)	24 W
Ciclo de conmutación	50000X	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Datos técnicos de la luz		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]	Factor de potencia (nom.)	0.9
Flujo lumínico (nom.)	3700 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Temperatura	
Consistencia del color	<6	T ambiente (máx.)	45 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	T ambiente (mín.)	-20 °C
Llf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
		T de almacenamiento (mín.)	-40 °C


MASTER tubo LED Universal T8

Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1500 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869670533900
Nombre de producto del pedido	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8
EAN/UPC - Producto	8718696705339
Código de pedido	70533900
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001336402
Peso neto (pieza)	0,450 kg



Plano de dimensiones



TLED 24.5W-58W 3700lm 160D 4000K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos



LEDtube 1500mm 24W G13 840 3700lm

LEDtube 1500mm 24W G13 840 3700lm


MASTER tubo LED Universal T8

Datos fotométricos



LEDtube 1200mm 16W G13

Vida útil



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

