



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8

Uusi Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 yksinkertaistaa valaistusprojektia. LED-putkea ei tarvitse enää valita liitälaitteen tai kuristimen perusteella, sillä Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitälaitteiden, elektronisten liitälaitteiden (HF) tai verkkovirta-asennusten kanssa. Sitä on helppo käyttää, eikä tarvitse enää kahdenlaisia valoputkia! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 on erinomainen korvaava vaihtoehto perinteisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
Kanta	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Väriyhtenäisyys	<6
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia	Värintoistoindeksi (CRI)	83
Sytytys	50 000	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Lighting Technology	LED	Käyttö- ja sähkö tiedot	
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Viivatiheys	50 to 60 Hz
Valaistuksen tekniset tiedot		Syöttötaajuus	50–60 Hz
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]	Virrankulutus	24 W
Keilakulma (nim.)	160 °	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Valovirta	3 700 lm	Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)	Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K	Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER Value LEDtube Universal T8

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20..45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen TUV CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh



Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8
Koko tuotenimi	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8
Full EOC	871869670533900
Paikallisen koodin kuvaus	4721574
Tilauskoodi	70533900
Tuotekoodi (12NC)	929001336402
Paikallinen koodi	4721574
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696705339
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696705346

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

