



# MASTER LEDtube Universal T8

## Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enkelt och okomplicerat. Det beror på att du inte behöver matcha driftdonstekniken längre: en unik design gör det möjligt att montera Philips MASTER LEDtube Universal T8 direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska driftdon, högfrekvensdon eller nätspänningsanslutning. Det är så enkelt att använda att du inte längre behöver ha två typer av rör på lager! Philips MASTER LEDtube Universal T8 är helt säker, tillförlitlig och enkel att installera och är det optimala alternativet till standardlysrör för att maximera värdet över livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.

### Produktdata

Allmän information		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	<b>Drift och elektricitet</b>	
Användningsområde	Industrial	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Nominell livslängd (nom)	60000 h	Power (Rated) (Nom)	24 W
Driftcykel	50000X	Lampström (nom)	110 mA
B50L70	60000 h	Tändningstid (nom)	0,5 s
<b>Ljusteknik</b>		Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	Effektfaktor (nom)	0.9
Ljusflöde (nom)	3700 lm	Spänning (nom)	220–240 V
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3700 lm	<b>Temperatur</b>	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	T-ambient (max)	45 °C
Färgbeständighet	<6	T-ambient (min)	-20 °C
Färgåtergivningsindex (nom)	83		

# MASTER LEDtube Universal T8

T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

## Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

## Mekanik och armaturhus

Produktlängd	1500 mm
--------------	---------

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
---------------------------------	--------

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869670533900
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696705339
Beställningsnummer	70533900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001336402
Nettovikt (stycke)	0,450 kg


## Måttskiss




TLED 24.5W-58W 3700lm 160D 4000K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

## Fotometriska data




LEDtube 1500mm 24W G13 840 3700lm



LEDtube 1500mm 24W G13 840 3700lm


# MASTER LEDtube Universal T8

## Fotometriska data




LEDtube 1200mm 16W G13

## Livslängd



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

