



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubec. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50 000x

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	3700 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C


MASTER LEDtube Universal T8

Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869670535300
Objednávací název produktu	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696705353
Objednávací kód	70535300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001336502
Celková hmotnost (kus)	0,450 kg



Rozměrové výkresy



TLED 24.5W-58W 3700lm 160D 6500K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje



Technical drawing 11 Page 11

LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

LEDtube 1500mm 24W G13 865 3700lm


MASTER LEDtube Universal T8

Fotometrické údaje




LEDtube 1200mm 16W G13

Životnost



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

