



SceneSwitch Glühlampenform

LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	100'000		
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Energieverbrauch	14 3.5 7 W
Nennlichtausbeute (nom.)	108 lm/W	Lampenstrom (Nom)	135 mA
Farbkonsistenz	<6	Äquivalente Leistung	100 W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Startzeit (Nom)	0.5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V

SceneSwitch Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869670679401
Bestellcode	70679401
Material-Nr. (12NC)	929001336658
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696706794
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696749692

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4	71.1 mm	139.1 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4




General uniform lighting - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4

SceneSwitch Glühlampenform

