



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	30000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [ CCT de 6500 K]
Flux lumineux (nom.)	2200 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2200 lm
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (nom.)	96 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	45 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Glass

# CorePro LEDtube EM/Mains


Longueur du produit	1500 mm
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869671095100

Désignation Produit	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
Code barre produit (EAN)	8718696710951
Code de commande	71095100
Local Code	CTEM150SO20W865
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001338002
Poids net (pièce)	0,270 kg

## Mises en garde et sécurité

-


## Schéma dimensionnel




TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

## Données photométriques




LEDtube 1500mm 20W G13 865 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


## CorePro LEDtube EM/Mains

### Données photométriques




SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

### Durée de vie



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

