


PHILIPS

Eco passport

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I Ecofit Ledtubes T8

Váltson hatékony, tartós LED-fénycsövekre az Ecofit családdal! Az Ecofit LED-fénycsövekkel gyorsan és egyszerűen lecserélheti a régi fénycsöveket modern, hatékony LED-technológiákra. Kiváló minőségű fény természetes fényhatással az általános világítási alkalmazásokhoz alacsony kezdeti befektetéssel – egy környezetbarát megoldás.



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 20 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 15000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,700 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,310 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.