PHILIPS

Lighting




# Ecofit LEDtubes T8




## Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Patice krytky** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Nominální životnost** | 15 000 h |
| **Cyklus zapnutí** | 50 000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Referenční měření toku** | Sphere |
| **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS** | Ano |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Kód barvy** | 865 [CCT of 6500K] |
| **Vyzařovací úhel (jmen.)** | 240 stupňů |
| **Světelný tok** | 2 000 lm |
| **Barevné konstrukce** | Studené denní světlo |
| **Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti** | 6500 K |
| **Měrný výkon (jmen.) (nom.)** | 100,00 lm/W |
| **Konzistence barev** | <6 |
| **Index podání barev (CRI)** | 80 |
| **Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)** | 70 % |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Frekvence sítě** | 50 to 60 Hz |
| **Vstupní frekvence** | 50 až 60 Hz |
| **Spotřeba energie** | 20 W |
| **Doba spuštění (jmen.)** | 0,5 s |
| **Doba zahřívání do 60 % světla** | 0.5 s |
| **Účiník (zlomek)** | 0.5 |
| **Napětí (jmen.)** | 220-240 V |

| Teplota okolí | |
|---|---|
| **Rozsah okolních teplot** | -20 °C až 45 °C |
| **Maximální teplota (jmen.)** | 60 °C |

| Řízení a stmívání | |
|---|---|
| **Stmívatelné** | Ne |

| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Materiál žárovky** | Sklo |
| **Délka výrobku** | 1 500 mm |

| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Třída energetické účinnosti** | F |
| **Výrobek šetřící energii** | Ano |
| **Certifikační značky** | Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur |
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 20 kWh |

# Ecofit LEDtubes T8


| | |
|---|---|
| **Registrační číslo databáze EPREL** | 491856 |

| | |
|---|---|
| **Číslo materiálu (12NC)** | 929001338222 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8718699697105 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 20 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8718699697112 |

## Označení a balení


| | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I |
| **Celý název výrobku** | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I |
| **Full EOC** | 871869969710500 |
| **Objednací kód** | 69710500 |

## Rozměrové výkresy





| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I | 25,7 mm | 28 mm | 1 500 mm | 1 507,1 mm | 1 514,2 mm |


## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I





Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

# Ecofit LEDtubes T8


## Životnost





Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I





Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

# Ecofit LEDtubes T8

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2023, Duben 16 - Změna údajů vyhrazena