

**PHILIPS**

Eco passport

## MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que tienen requerimientos de producción de luz más exigentes y desean maximizar el valor durante la vida útil. Los amplios ahorros de energía y la vida útil más prolongada dan como resultado un plazo de recuperación atractivo y beneficios en relación con el costo total de propiedad.



Our Eco passport



### Energía

- Regulable: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Power (Rated) (Nom): 26 W



### Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 50000 h



### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,838 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg



### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: No



### Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,155 kg

Energy efficiency ranking / External awards

