

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.



Our Eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävän kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.



Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): A+
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 142,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 26 W



Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 50000 h




Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,838 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg



Aineet

- EU RoHS -määreysten mukainen: Kyllä



Paino ja materiaalit

- Nettopaino (kappale): 0,155 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.