

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T5 lysstofrør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket gør disse T5 LED-lysstofrør til det rette valg til enhver krævende anvendelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	3.700 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	142,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	35000-80000 Hz
Indgangsfrekvens	35000-80000 Hz
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	700 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	450 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	50-60 V

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1.200 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	31 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Det fulde produktnavn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


Full EOC	871869670527800
Beskrivelse af lokal kode	2057807652
Ordrekode	70527800
Materialenr. (12NC)	929001338302
Lokal ordrekode	2057807652
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696705278
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696705285

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.