



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	50000X
B50L70	50000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde (nom)	3700 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3700 lm
Nom. spridningsvinkel	160 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	35000-80000 Hz

Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	700 mA
Lampström (min)	450 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Spänning (nom)	50-60 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	No

Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	1200 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869670527800
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696705278
Beställningsnummer	70527800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001338302
Nettovikt (stycke)	0,155 kg


Måttskiss




TLED 1200mm 26-49W 3900lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm


Fotometriska data



General Information 14 Recycling 14 Page 14







LEDtube 1200mm 26W G5 830 3700lm




MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

