

**PHILIPS**

Eco passport

## MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.



### Our Eco passport



#### Energie-

- Dimmbar: Nein
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 26 W



#### Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 50000 h



#### Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,838 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg



#### Stoffe

- EU RoHS-konform: No



#### Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,155 kg

Energy efficiency ranking / External awards

